



Свързващ кабел

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Материал		TPU
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		TPU
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Свързващ кабел

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

