


E70048



Свързващ кабел

VDOAH040MSS0002A04STGH040MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване - щекер

Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



E70048




Свързващ кабел

VDOAH040MSS0002A04STGH040MSS

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Артикулът не се предлага вече - запис в архива