


Свързващ кабел

VDOAH040MSS0020A04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
------------------------	------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm




Свързващ кабел

VDOAH040MSS0020A04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 20 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

