




Свързващ кабел

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC030
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

