
E70063

Y свързващ кабел

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC437
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	0,108
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал		FKM
Брой разпределителни кутии за портове		2
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E70063

Y свързващ кабел

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Електрическо свързване


Кабел: 1 m, PUR, черен, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер C

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



Електрическо свързване - Конектор A

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен, прозрачен; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



E70063

Y свързващ кабел

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Електрическо свързване - Конектор B

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен, прозрачен; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

