


E70064



Y свързващ кабел

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	132,6
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал		FKM
Брой разпределителни кутии за портове		2

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Y свързващ кабел

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Електрическо свързване


Кабел: 1,5 m, PUR, черен, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер C

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



Електрическо свързване - Конектор A

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm





Y свързващ кабел

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Електрическо свързване - Конектор В

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

