




Джъмпер за клапан

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11436

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение	да; (VDR)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	винт
	панел за етикетиране

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Джъмпер за клапан

VVSAC041--S00,3A03STGH030MSS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x индустриален стандарт на клпаните тип В., под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

