




Джъмпер за клапан

VVSAB031--S00,3A03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11431
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!




Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение		да; (VDR)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		винт панел за етикетиране
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Джъмпер за клапан

VVSAB031--S00,3A03STGH030MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип В индустриален стандарт, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

