


Конектор за окабеляване

SDOGL070PLSFKPG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E70142

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	10

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...100
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	29 x 29 x 71
Материал		PBT
Формиран корпусен материал		PBT
Материал на гайката		PBT

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E70100



Конектор за окабеляване


SDOGL070PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 10...12 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x Rd24, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: PBT



Връзка

