




Джъмпер за клапан

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение		да; (VDR)

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 46,5
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	винт
	панел за етикетиране

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Джъмпер за клапан

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип В DIN, под тъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

