




Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MS-0005A03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	20 x 20 x 52
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване	
Кабел: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²	

Електрическо свързване - щекер	
--------------------------------	--

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E70121



Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MS-0005A03

Връзка

