


E70129



Джъмпер за клапан

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



Приложение

Система	Без халоген
---------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 24 AC/DC
------------------------	------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Тегло [g]	138,5
-----------	-------

Материал	PUR
----------	-----

Формиран корпусен материал	PUR
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Акcesoари

Доставени артикули	винт
--------------------	------

	панел за етикетиране
--	----------------------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Джъмпер за клапан

VDAA0401--S0002A03STAN030MSS

Електрическо свързване - Конектор


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под тъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие

