


Конектор за окабеляване

SDOKL070PLSFKPG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E70142

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...100
--------------------	------	-----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	29 x 29 x 66
---------	------	--------------

Материал	PBT
----------	-----

Формиран корпусен материал	PBT
----------------------------	-----

Материал на гайката	PBT
---------------------	-----

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Конектор за окабеляване


SDOKL070PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...9,5 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x Rd24, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: PBT



Връзка

