


Конектор за окабеляване

SDOKL070PLSFKPG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E70142

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...100

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

29 x 29 x 66

Материал

PBT

Формиран корпусен материал

PBT

Материал на гайката

PBT

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E70134



Конектор за окабеляване

SDOKL070PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...9,5 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x Rd24, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: PBT; Контакти: със златно покритие



Връзка

