




Джъмпер за клапан

VVDAC041--S00,3A03STGH030MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11426

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
--------------------	-----	------------

Защита срещу пренапрежение		да; (VDR)
----------------------------	--	-----------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита		IP 65
--------	--	-------

Механични данни

Материал		TPU
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		TPU
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, жълт
---------	--------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули		винт
		панел за етикетиране

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Джъмпер за клапан

VVDAC041--S00,3A03STGH030MSS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип C DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

