


Конектор за окабеляване

SDOGL070PLSFKPG



Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 45 AC / < 70 DC
------------------------	-------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...100
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	49,4
Размери [mm]	29 x 29 x 71
Материал	PBT
Формиран корпусен материал	PBT
Материал на гайката	PBT

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Конектор за окабеляване


SDOGL070PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 10...12 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x Rd24, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: PBT; Контакти: със златно покритие



Връзка

