



E70150



Свързващ кабел с щекер

ASTGH030MSS0001A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...70

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 15 x 15 x 42

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E70150



Свързващ кабел с щекер

ASTGH030MSS0001A03

Връзка

1	BN
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син