




Свързващ кабел

VDOGH030MSS0008A03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие		





Свързващ кабел

VDOGH030MSS0008A03STGH030MSS

Електрическо свързване

Кабел: 8 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

