


Свързващ кабел с конектор

AD0GB030PLS0002E03

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20428

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC
--------------------	-----	----------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...90
--------------------	------	----------

Защита		IP 68
--------	--	-------

Механични данни

Размери	[mm]	26 x 26 x 60
---------	------	--------------

Материал		TPU
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		TPU
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		PA
---------------------	--	----

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E70165



Свързващ кабел с конектор

AD0GB030PLS0002E03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: PA



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
GN/YE =	син
	зелен/жълт