


E70170



Конектор за окабеляване

SDOGB030ZDSFKPG



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 300 AC/DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	12

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	54,2
Размери	[mm]	27 x 27 x 83
Формиран корпусен материал		PBT
Материал на гайката		цинкова отливка

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E70170



Конектор за окабеляване

SDOGB030ZDSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 8...10 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: PBT; Заклучване: цинкова отливка



Връзка

