
E70172

Свързващ кабел с щекер

ASTGB040PLS0005E04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	26 x 26 x 55
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		PA
Забележки		
Забележки		Пин 2 водещ
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: PA; Усилие на затягане: 0,5 Nm




E70172

Свързващ кабел с щекер

ASTGB040PLS0005E04

Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял