




Свързващ кабел с щекер

ASTAB040PLS0002E04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
--------------------	-----	-----------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	PA

Забележки


Забележки	Пин 2 водещ
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x 7/8", под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: PA; Усилие на затягане: 0,5 Nm



E70173



Свързващ кабел с щекер

ASTAB040PLS0002E04

Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял