


Свързващ кабел

VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVT042

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Защита	IP 68; IP 69K

Механични данни

Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел

VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PVC, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

