
E70215

Джъмпер за клапан

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение		да; (VDR)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 46,5
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Аксесоари		
Доставени артикули		винт
		панел за етикетиране
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой


E70215

Джъмпер за клапан

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие

