

E70224



Джъмпер за клапан

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение	свободно въртящ се диод	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита	IP 67	
Механични данни		
Тегло	[g]	117
Материал	TPU	
Формиран корпусен материал	TPU	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	винт	
	панел за етикетиране	



Джъмпер за клапан

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване

Кабел: 1,5 m, PUR / PVC, Без халоген; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под тъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: месинг с никелирано покритие

