


Lower part for AS-Interface module

EMC-ROD

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 заземяващ проводник



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
------------------------	----------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67; (в зависимост от използваната горна част: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Механични данни

Тегло [g]	69,5
Корпус	Монтаж на DIN релса и панел
Размери [mm]	45 x 80 x 20
Материал	PBT

Акcesoари

Доставени артикули	конектор за заземяване
Акcesoари (като опция)	капак:, за AS-i модул, AC3000

Lower part for AS-Interface module

EMC-ROD

Забележки

Забележки

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen OB -2 oder höher.

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Връзка



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	заземяване