




AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Приложение		
Дизайн	AS-i / 24 V	
Електрически показатели		
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Изходи		
Електрическо изпълнение	AS-i	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...80
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	80; (31 °C; линейно намалява до 50% (40 ° C))
Макс. височина над морското равнище	[m]	2000
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K	
Степен на замърсяване	2	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
Механични данни		
Тегло	[g]	104
Материал	метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FPM; О-пръстен: EPDM	
Усилие на затягане	[Nm]	2,5; (заклучващи гайки)

**AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора**

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Акcesoари

Акcesoари (като опция)

динамометричен ключ, E70390


Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 1,2...1,4 Nm

**Връзка**

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.