


E7354A



AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Клас на защита		III
Работно напрежение AUX DC	[V]	18...32
Макс. токово натоварване общо	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Забележка за температурата на околната среда		-15...60 °C: Единствено връзка с EPDM кабел
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	80; (31 °C; линейно намалява до 50% (40 ° C))
Макс. височина над морското равнище	[m]	2000
Защита		IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 68 / IP 69K)
Степен на замърсяване		2
Тестове / одобрения		
ATEX маркировка		Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Механични данни		
Тегло	[g]	166,75
Материал		метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FKM; уплътнение: EPDM
Усилие на затягане	[Nm]	2,5; (заклучващи гайки)

E7354A



AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Акcesoари

Акcesoари (като опция)

динамометричен ключ, E70390

Забележки

Забележки


Използвайте конектори M12 с шестостенни гайки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 1,2...1,4 Nm



Връзка

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. с.