




AS-i интерфейс плосък кабел сплитер

FC Splitter yelye II 3D/3G



Приложение		
Приложение	за разпределението на AS-i напрежение или външно захранване 24 V	
Електрически показатели		
Клас на защита	III	
Макс. токово натоварване общо [A]	8	
Изходи		
Електрическо изпълнение	AS-i	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	0...60	
Забележка за температурата на околната среда	-15...60 °C: Единствено връзка с EPDM кабел	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	80; (31 °C; линейно намалява до 50% (40 ° C))	
Макс. височина над морското равнище [m]	2000	
Защита	IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 68 / IP 69K)	
Степен на замърсяване	2	
Тестове / одобрения		
ATEX маркировка	 II 3G Ex ec IIC T6 Gc X	
	 II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X	
Механични данни		
Тегло [g]	132,5	
Материал	метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FKM; уплътнение: EPDM	

E7377A



AS-i интерфейс плосък кабел сплитер

FC Splitter yelye II 3D/3G

Усилие на затягане	[Nm]	2,5; (Винт за монтаж)
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)		динамометричен ключ:, E70390
		Фиктивен плосък кабел:, E70299
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой