




Стенен проход

Wall passage stainless steel



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A]	8; (Пин 1+3: 4 A; Пин 2+4: 4 A)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 65; IP 67; IP 69K

Механични данни


Тегло [g]	29,5
Материал	неръждаема стомана (1.4305 / 303); уплътнение: EPDM
Формиран корпусен материал	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Усилие на затягане [Nm]	1

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



E73009




Стенен проход

Wall passage stainless steel

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка

