

Оптика от стъклени влакна

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...80
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	4279
Дължина	[mm]	100000
Мин. радиус на огъване	[mm]	77
Фазерно изпълнение		⊙
Диаметър на сърцевината	[mm]	0,05
Диаметър на влакната	[mm]	2 x 0,05
Външен диаметър	[mm]	6
Материал от влакна		стъкло
Материал на обвивката		PU

E74802



Оптика от стъклени влакна

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Акcesoари

Доставени артикули

щекер: 4 x ST, окабелен

Забележки

Забележки

предоставена форма: навита

Единица на опаковката

1 брой