


AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

FC Quick Connect M12 stainless



1 отвор за кабелни връзки



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 42 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Температура на съхранение [°C]	-25...75
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

UL одобрение	Захранване	Class 2
--------------	------------	---------

Механични данни

Тегло [g]	18,45
Материал	корпус: PA; О-пръстен: EPDM; Накатена гайка: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Контактни пинове: бронз със специално покритие

Забележки

Забележки	Плоският кабел не трябва да завършва до устройството.
Единица на опаковката	1 брой




AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

FC Quick Connect M12 stainless

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,4...0,6 Nm



	когато е свързан към жълт плосък кабел AS-i
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	когато е свързан към черен плосък кабел
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.