


Push-in L-fitting for pneumatic connections

AirBox push-in L-connect 10pcs



Приложение

Среда

сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1: 2001

Условия на работа

Работно налягане

[bar]

10; (min. -0,95)

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

69,5

Материал

корпус: никелиран месинг / PA66; освобождаващ пръстен: полиоксиметилен;
назъбена пружинна шайба: неръждаема стомана; формиращ пръстен: NBR

Тръбни фитинги

8 mm

Диаметър на втулката

[mm]

8

Забележки

Единица на опаковката

10 брой