


Push-in L-fitting for pneumatic connections

AirBox push-in L-connector 10 pcs.



Приложение

Среда

сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1: 2001

Условия на работа

Работно налягане

[bar]

20; (min. -0,95)

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

34,5

Материал

корпус: никелиран месинг / PA66; назъбена пружинна шайба: неръждаема стомана

Тръбни фитинги

6 mm

Диаметър на втулката

[mm]

8

Забележки

Единица на опаковката

10 брой