




AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора

FC Splitter ye ProcessL



Приложение		
Дизайн		AS-i
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Клас на защита		III
Работно напрежение AUX DC	[V]	18...32
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...80
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	80; (31 °C; линейно намалява до 50% (40 ° C))



AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора

FC Splitter ye ProcessL	
Макс. височина над морското равнище	[m] 2000
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2
-----	--------------

Механични данни

Тегло	[g] 104,3
Материал	метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FPM; О-пръстен: EPDM
Усилие на затягане	[Nm] 2,5; (заклучващи гайки)

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	динамометричен ключ, E70390
------------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 1,2...1,4 Nm



Връзка

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.