


E78000



Адаптер за DIN шина

DIN rail adapter 3/4 rows



Приложение

Дизайн

за монтаж на DIN шина, напр. на IO-Link masters 4-Port

Механични данни

Тегло [g]

87,6

Тип на монтажа

Монтаж на DIN релса

Размери [mm]

152 x 60 x 19

Материал

Адаптер за DIN шина: PC/ABS; резбована буква: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Акcesoари

Доставени артикули

шайба 2 x M5

винт 2 x M5 x 30

винт 1 x M5 x 10

Забележки

Единица на опаковката

1 брой