




AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора


FC connector, M12, V2A, 1m



Приложение	
Система	контакти със златно покритие
Дизайн	AS-i
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	2
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...70
Защита	IP 67
Механични данни	
Тегло [g]	82,7
Материал	корпус Горна част: PUR; корпус долна част: PA 6.6; винт: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Накатена гайка: неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Забележки	
Забележки	Плоският кабел не трябва да завършва в сплитер. Използвайте плоско уплътнение с кабел или термосвиваем капак за запечатване.
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC	
Конектор: M12, прав; кодиране: A; Контакти: със златно покритие	

**AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора**

FC connector, M12, V2A, 1m

Връзка

1	AS-i +
3	AS-i -