


E80413



RFID етикет

ID-TAG/110X25x12,7/04



Приложение		
Приложение		RFID кодиране на метални резервоари
Електрически показатели		
Работна честота	[MHz]	860...930
Обем на паметта	[bit]	512
Тип памет		EEPROM
Чип тип		Impinj Monza 4QT
Идентификатор на етикет (TID)	[Byte]	8
Електронен код на продукта (EPC)		128 bit
RFID стандарт		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	93,7
Размери	[mm]	110 x 25 x 12,9
Материал		корпус: поликарбонат-ABS
Забележки		
Единица на опаковката		5 брой

E80413



RFID етикет

ID-TAG/110X25x12,7/04

Други данни

четене на разстояние (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1