




RFID етикет

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



монтажен отвор: Ø 10,0 x 3,7 mm



Приложение

Работна температура (активна)	[°C]	-40...85
Максимална температура (пасивна)	[°C]	90

Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	896
Тип памет		EEPROM
Чип тип		ICODE SLIX
Брой блокове		28
Размер на блока	[Byte]	4
Уникален идентификационен номер (UID)	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...90
Защита		IP 68

Тестове / одобрения

Радио одобрение		ISO 15693
-----------------	--	-----------

Механични данни

Тегло	[g]	5,4
Тип на монтажа		Пресован корпус; Монтаж в метал
Размери	[mm]	Ø 10,3 / L = 4
Материал		корпус: PPA GF30; епоксидна смола

Забележки

Единица на опаковката		10 брой
-----------------------	--	---------