


Удължител на импулси

PULSE STRETCHER

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Размери	[mm]	96 x 28 x 42
---------	------	--------------

Приложение

Приложение	разстягане на много къси импулси за адаптиране; например за бавни PLC входове
------------	---

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	10
Работно напрежение	[V]	24 DC
Консумация на ток	[mA]	< 5

Входове

Входове	Входящо ниво: 24 V DC ($\pm 10\%$); Входящ импулс (мин.): 0,2 ms; Време между два входящи импулса (мин.): 28 ms
---------	---

Изходи

Изходящ сигнал	Изходящо ниво: 24 V DC ($\pm 10\%$); Изходящ импулс: 25 ms ($\pm 10\%$); Изходящ ток (макс.): 10 mA
----------------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	79,5
Размери	[mm]	96 x 28 x 42
Материал		пластмаса


Удължител на импулси

PULSE STRETCHER

Електрическо свързване

ВИНТОВИ КЛЕМИ:

Връзка



диаграми и графики

Диаграма на импулсите

