


E80120



Щекер за захранване

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Захранване
2 Конектор M12



Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Обхват на входното напрежение	[V]	90...264
Изходно напрежение DC	[V]	24
Клас на защита		II
Макс.остатъчна пулсация	[mV]	200
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Входящ ток (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Изходи

Общ изходящ ток	[A]	1
-----------------	-----	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...40
Защита		IP 40; (Конектор M12: IP 69K)

Тестове / одобрения

EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Механични данни

Тегло	[g]	203,5
Материал		корпус: пластмаса черен;

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E80120




Щекер за захранване

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Електрическо свързване

Кабел: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



1	+
3	-