


Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Приложение	RFID кодиране в производствения контрол	
Работна температура (активна) [°C]	-40...85	
Максимална температура (пасивна) [°C]	140; (продължителност на теста: 1 x 100 h)	

Електрически показатели

Работна честота [MHz]	865...870	
Обем на паметта [bit]	240	
Макс. цикли на четене	неограничен	
Макс. записващи цикъла	100000	

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...85	
Температура на съхранение [°C]	-40...90	
Защита	IP 68	

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-29	40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне 10...2000 Hz

Механични данни

Тегло [g]	11,6	
Размери [mm]	Ø 50 / L = 3,3	
Материал	PA 6	

Забележки

Забележки	Температура на съхранение 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Единица на опаковката	1 брой	