




Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Работна температура (активна)	[°C]	-20...65
Максимална температура (пасивна)	[°C]	180

Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	865...870
Обем на паметта	[bit]	96
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...65
Температура на съхранение	[°C]	-40...180

Механични данни

Тегло	[g]	18,5
Размери	[mm]	32 x 8 x 40
Материал		PA 6.6 черен

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E80354



RFID етикет

ID-TAG/R40X10/04

Други данни

четене на разстояние (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-