




RFID етикет

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
Обем на паметта	[bit]	896
Тип памет		EEPROM
Чип тип		ICODE SLIX
Брой блокове		28
Размер на блока	[Byte]	4
Уникален идентификационен номер (UID)	[Byte]	8
RFID стандарт		ISO 15693
Макс. цикли на четене		неограничен
Макс. записващи цикъла		100000

Тестове / одобрения

Радио одобрение	ISO 15693
-----------------	-----------

Механични данни

Тегло	[g]	939,8
Тип на монтажа		монтаж върху неметални материали; (самозалепващ)
Размери	[mm]	50 x 80 x 0,1
Материал		PP; лепило: HL2

Забележки

Единица на опаковката	500 брой
-----------------------	----------



RFID етикет

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

Други данни

Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250