




## RFID етикет

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



## Приложение

|                                  |      |          |
|----------------------------------|------|----------|
| Работна температура (активна)    | [°C] | -40...85 |
| Максимална температура (пасивна) | [°C] | 50       |

## Електрически показатели

|                                       |        |             |
|---------------------------------------|--------|-------------|
| Работна честота                       | [MHz]  | 13,56       |
| Обем на паметта                       | [bit]  | 896         |
| Тип памет                             |        | EEPROM      |
| Чип тип                               |        | ICODE SLIX  |
| Брой блокове                          |        | 28          |
| Размер на блока                       | [Byte] | 4           |
| Уникален идентификационен номер (UID) | [Byte] | 8           |
| RFID стандарт                         |        | ISO 15693   |
| Макс. цикли на четене                 |        | неограничен |
| Макс. записващи цикъла                |        | 100000      |

## Условия на работа

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Околна температура        | [°C] | -40...85 |
| Температура на съхранение | [°C] | -20...50 |

## Тестове / одобрения

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| Радио одобрение |  | ISO 15693 |
|-----------------|--|-----------|

## Механични данни

|                |      |                                                  |
|----------------|------|--------------------------------------------------|
| Тегло          | [g]  | 514                                              |
| Тип на монтажа |      | монтаж върху неметални материали; (самозалепващ) |
| Размери        | [mm] | 30 x 65 x 0,1                                    |
| Материал       |      | PP; лепило: HL2                                  |

## Забележки

|                       |  |          |
|-----------------------|--|----------|
| Единица на опаковката |  | 500 брой |
|-----------------------|--|----------|



## RFID етикет

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

### Други данни

#### Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ANT410 / DTI410                            | 15  |
| ANT411 / DTI411                            | 24  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40  |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30  |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 50  |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 65  |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 35  |
| ANT600 / DTI600                            | 130 |