


E80390



RFID антенен адаптер за увеличаване на диапазоните

ANT-AMP/136x76/M18



Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
-----------------	-------	-------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...60

Механични данни

Тегло	[g]	95,5
Материал		PVC
Усилие на затягане	[Nm]	0,6

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Други данни

Tag E80371 (30 mm)

Антенa	диапазон без метал			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Антенa	диапазон без метал			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



RFID антенен адаптер за увеличаване на диапазоните

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO карта)

Антенa	диапазон без метал			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			