


E80391



RFID антенен адаптер за увеличаване на диапазоните

ANT-AMP/136x76/KQ



Електрически показатели

Работна честота	[MHz]	13,56
-----------------	-------	-------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-20...60

Механични данни

Тегло	[g]	110
Материал		PVC
Усилие на затягане	[Nm]	0,5

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Други данни

Tag E80371 (30 mm)

Антенa	диапазон без метал		
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm		

Tag E80384 (50 mm)

Антенa	диапазон без метал		
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm		

E80391



RFID антенен адаптер за увеличаване на диапазоните

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (ISO карта)

Антенa	диапазон без метал			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			