




RFID етикет

ID-TAG/174x70x17.6/04



Приложение

Приложение

RFID кодиране на метални резервоари

Електрически показатели

Работна честота [MHz]	860...930; (Индия: 865...867 MHz)
Обем на паметта [bit]	512
Тип памет	EEPROM
Чип тип	Impinj Monza 4QT
Идентификатор на етикет (TID) [Byte]	64
Електронен код на продукта (EPC)	96 bit; (разтегателна: 128 Bits)
RFID стандарт	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Макс. цикли на четене	неограничен
Макс. записващи цикъла	100000

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Температура на съхранение [°C]	-40...100
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	119,2
Размери [mm]	70 x 174 x 17,6
Материал	корпус: поликарбонат-ABS

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E80394



RFID етикет

ID-TAG/174x70x17.6/04

Други данни

четене на разстояние (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2