


Предварително конфигуриран брояч

COUNTER/210/LCD



1 Скоба



Характеристики на продукта

Размери	[mm]	48 x 48 x 107
---------	------	---------------

Приложение

Приложение	предварително конфигуриран брояч с 2 предварително зададени показателя
------------	--

Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	90...260
Номинална честота AC	[Hz]	50...60
Спомагателна енергия за сензори DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой релейни изходи: 2
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	2
----------------------	---

Изходи

Брой релейни изходи	2
---------------------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...65
Температура на съхранение	[°C]	-25...75
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	93
Защита		IP 65; (отпред)
Защита на терминали		IP 00

Тестове / одобрения

EMC	EN 55011	клас B
	EN 61000-6-2	(с ширмовани контролен и сигнален проводник)
Удароустойчивост	EN 60068-2-27	100 Земно притегляне XYZ
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Механични данни

Тегло	[g]	214,5
-------	-----	-------



Предварително конфигуриран брояч

COUNTER/210/LCD

Размери [mm]	48 x 48 x 107
Материал	PC черен

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	2 x 7-сегментен LCD дисплей, зелен задно осветление 6 цифри
Обслужващи елементи	8 Бутона

Електрическо свързване

щепселни винтови клеми: 7 x ...2,5 mm²щепселни винтови клеми: 8 x ...1,5 mm²

Връзка

