



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available



Приложение

Приложение	показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока
------------	---

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Консумация на ток	[mA]	200

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...45
Защита		IP 44; (отпред)

Механични данни

Тип на монтажа	прекъсване на панела: 91 x 43 mm
----------------	----------------------------------

Дисплей / работни елементи

Дисплей	7-сегментен LED дисплей, червен 6 цифри 15 mm
	4 x Светодиод, червен

Електрическо свързване

Връзка